

**Colorímetro Níquel de Rango Alto Checker® HC**

HI726



## Descripción

El Checker® HC (Colorímetro de bolsillo) **HI726** es una forma simple, precisa y rentable de medir el níquel. Obtenga resultados de análisis de agua precisos con nuestro sencillo colorímetro portátil. Nuestro colorímetro de níquel de alto rango llena el vacío entre la tecnología avanzada y su kit de prueba química típico. Nuestro colorímetro portátil elimina la molestia de hacer coincidir una tabla de colores al proporcionar un resultado de níquel directo digitalmente para que no tenga que esforzarse más.

Comúnmente utilizado por las industrias de galvanoplastia y baterías, el níquel se controla activamente en las aguas residuales debido al daño que puede causar a las plantas y la vida acuática.

## Especificaciones

<b>Rango Níquel</b>	0.00 a 7.00 g/L
---------------------	-----------------

Resolución Níquel	0.01 g/L
Exactitud Níquel	±0.10 g/L ±5% de la lectura
Método Níquel	Adaptación del método fotométrico.
Fuente de Luz Fotómetro/Colorímetro	LED a 575 nm
Detector de Luz Fotómetro/Colorímetro	Fotocelda de silicio
Tipo de Batería/Duración	1.5V AAA (1)
Apagado Automático	Después de 10 minutos de inactividad
Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F); HR máx. 95% no condensante
Peso	64 g (2.25 oz.)
Dimensiones	81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2" x 2.4" x 1.5")

## Accesorios

### REACTIVOS Y ESTÁNDARES

- **HI 726 25** Reactivos para 25 pruebas (Níquel HR)
- **HI 726 11** Conjunto para verificación de calibración (0 y 3.50 Níquel HR)

### ACCESORIOS

- **HI 731318** Paño para limpieza de cubetas (4)
- **HI 731321** Cubetas de vidrio (4)
- **HI 731225** Tapas para cubetas(4)
- **HI 93703 50** Solución limpiadora de cubetas, 230 ml.

## Cómo pedir

El Checker® **HI726** se suministra con cubetas de muestra con tapas (2), kit de reactivo de níquel RB para 6 pruebas (6 sobres de reactivo en polvo), batería, manual de instrucciones y guía de inicio rápido.

## Ventajas

**Ideal para:** Calidad del agua, medio ambiente, industrial.



**-Operación con un Solo Botón**

**-Dedicado a un solo parámetro**

**-Tamaño pequeño, gran comodidad**

**-Más fácil de usar y más preciso que los kits de prueba química**

El **HI726** brinda resultados rápidos y precisos en cuatro sencillos pasos:

## El Checker® HC de fácil uso.




**1** Realizar "Zero" en el Checker®HC como indica el procedimiento.



**2** Agrega el reactivo a la muestra de agua.



**3** Coloca el vial en tu Checker®HC.



**4** Presione el botón y lee los resultados.

¡Es fácil!

## Video

[Ver Video](#)