

**Colorímetro medición de
dureza calcio Checker® HC**

HI720

**Descripción**

El **HI720** Checker®HC colorímetro portátil es una forma sencilla, precisa y rentable de medir el calcio. Diseñado como una alternativa más precisa a los kits de pruebas químicas. Nuestro verificador de dureza de calcio le ofrece un término medio entre la instrumentación avanzada y su kit de prueba química típico. Los kits de prueba estándar tienen una precisión limitada ya que dependen del ojo humano para igualar los colores. Nuestro colorímetro portátil elimina la molestia de hacer coincidir una tabla de colores al proporcionar un resultado digital directo de dureza de calcio.

Especificaciones

Rango Dureza (Calcio)	0.00 a 2.70 ppm
Resolución Dureza (Calcio)	0.01 ppm
Exactitud Dureza (Calcio)	± 5% de lectura ± 0.20 ppm

Método Dureza (Calcio)	Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Agua Potable y Aguas Residuales, 18ª edición, Método de Calmagita. La reacción entre el calcio y los reactivos provoca un color violeta rojizo en la muestra
Fuente de Luz Fotómetro/Colorímetro	LED a 525 nm
Detector de Luz Fotómetro/Colorímetro	Fotocelda de silicio
Tipo de Batería/Duración	1.5V AAA (1)
Apagado Automático	Después de dos minutos de inactividad
Ambiente	0 a 50°C (32 a 122°F); HR max 95% no condensante
Peso	64 g (2.25 oz.)
Dimensiones	81.5mm x 61mm x 37.5mm (3.2" x 2.4" x 1.5")

Accesorios

HI 720-25 Reactivo Dureza Cálctica Cheaker HC, 25 test

HI 720-11 Set de Calibración Dureza Cálctica Cheaker HC

HI 93703-50 Solución para limpieza de cubetas (230 ml)

HI 731318 Paño de microfibra para limpieza de cubetas


HI 731315 Cubetas de vidrio con tapa para Cheker HC (2)

Cómo pedir

El Checker®HC **HI720** se suministra con 2 cubetas con tapas, kit de inicio (6 sobres de reactivo), 1 pila 1.5X AAA y manual de instrucciones.

Ventajas

Ideal para: Calidad del agua, medio Ambiente, enchapado, educación.



-Rango: 0,00 a 2,70 ppm


-Dedicado a un solo parámetro

-Tamaño pequeño, gran comodidad

-Obtenga resultados simples con una fácil operación con un solo botón

El **HI720** brinda resultados rápidos y precisos en cuatro sencillos pasos:

El Checker® HC de fácil uso.



1 Realizar "Zero" en el Checker®HC como como indica el procedimiento.

2 Agrega el reactivo a la muestra de agua.

3 Coloca el vial en tu Checker®HC.

4 Presione el botón y lee los resultados.

¡Es fácil!

Video

No Especifica