

## Electrodo de pH de reemplazo

HI 1290



### Descripción

No Especifica

### Especificaciones

<b>Descripción</b>	Electrodo de repuesto
<b>Referencia</b>	Única Ag/AgCl
<b>Unión/tasa de flujo</b>	Cerámica, única/ 15-20 µL/H
<b>Electrolito</b>	Gel
<b>Presión máx.</b>	0.2 bar
<b>Rango</b>	pH: 0 a 13
<b>Punta/Forma</b>	Esférica (dia: 5.0 mm)
<b>Sensor de temperatura</b>	Sí
<b>Amplificador</b>	Sí
<b>Material del cuerpo</b>	Polipropileno

---

<b>Cable</b>	No
<b>Uso recomendado</b>	Propósitos generales, aplicaciones de campo
<b>Conexión</b>	HI 1290 multi-pin
<b>Para ser usado con</b>	Para ser usado con HI 98112

## Accesorios

No Especifica

## Cómo pedir

No Especifica

## Ventajas

No Especifica

## Video

No Especifica