

Electrodo de pH de reemplazo

HI 1295



Descripción

No Especifica

Especificaciones

Descripción	Electrodo de repuesto
Referencia	Única Ag/AgCl
Unión/tasa de flujo	Cerámica, única/ 15-20 µL/H
Electrolito	Gel
Presión máx.	2 bar
Rango	pH: 0 a 13
Punta/Forma	Esférica (dia: 5.0 mm)
Sensor de temperatura	Sí
Amplificador	Sí
Material del cuerpo	Polipropileno

Cable	No
Uso recomendado	Propósitos generales, aplicaciones de campo
Conexión	HI 1295 multi-pin
Para ser usado con	Para ser usado con HI 98113

Accesorios

No Especifica

Cómo pedir

No Especifica

Ventajas

No Especifica

Video

No Especifica