

## Mini-agitadores magnéticos

HI 190M



## Descripción

El HI190M-0 es un agitador magnético compacto y ligero que opera a 12VDC (se vende por separado). El adaptador de 12VDC, HI710005, Es un accesorio requerido para alimentar el mini agitador. Este mini agitador está diseñado para durar teniendo una carcasa y cubierta de plástico ABS que son resistentes a muchos químicos dañinos. La velocidad de agitación es ajustable de 100 a 1000 RPM. El agitador HI190M-0 requiere muy poco espacio, lo cual es valioso cuando el espacio en el laboratorio es muy escaso.



**Luz Indicadora de Encendido.**

**Mecanismo Speedsafe.**

**Control de Velocidad Ajustable.**

## Especificaciones

	HI 190M	HI 190M-0
<b>Capacidad máxima de agitación</b>	1 litro (0.26 galones)	
<b>Rango de Velocidad Min.</b>	100 rpm	
<b>Rango de Velocidad Max.</b>	1000 rpm	
<b>Suministro de Poder</b>	110/115 VAC o 220/240 VAC, 50/60Hz	12 VDC
<b>Categoría de instalación</b>	II	
<b>Cubierto de Material</b>	ABS plástico	
<b>Ambiente</b>	0 a 50°C (32 a 122°F) ; HR max 95%	
<b>Dimensiones</b>	120 x 120 x 45 mm (4.8 x 4.8 x 1.8")	
<b>Peso</b>	640 g (1.4 lbs.)	610 g (1.3 lbs.)

## Accesorios

### ACCESORIOS

- **HI 731319** Barra agitadora inoxidable (10)

## Cómo pedir

Los mini-agitadores se suministran con barra de agitador micro y las instrucciones.

- **HI 190M-1** ABS cubierta (115V)
- **HI 190M-2** ABS cubierta (230V)
- **HI 190M-0** ABS cubierta (12VDC)

## Ventajas

- **Tamaño compacto.** El tamaño compacto de estos agitadores permite a los usuarios maximizar espacio en la mesa con eficiencia y seguridad.
- **Seguridad. Speedsafe™** limita la velocidad máxima a 1000 rpm incluso si una carga es eliminada pronto.
- **Hecho para durar.** La carcasa ABS de HI 190M y HI 190 M-0 resiste las sustancias químicas más dañinas en el laboratorio.

## Video

No Especifica